

THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Informations générales de commande**

| | |
|------------|---|
| Version | Repères de fils et de câbles, 25.4 x 31.8 mm, blanc |
| Référence | 2932130000 |
| Type | THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS |
| GTIN (EAN) | 4099986670853 |
| Qté. | 4750 Pièce |

THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.07 mm | Profondeur (pouces) | 0.0028 inch |
| Hauteur | 25.4 mm | Hauteur (pouces) | 1 inch |
| Largeur | 31.8 mm | Largeur (pouces) | 1.252 inch |
| Poids net | 0.18 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|--------|--|-------------|
| Type d'impression | vierge | Largeur | 31.8 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | Couleur | blanc |
| Halogène | Oui | Matériau de base | Film vinyle |
| Caractères imprimés | sans | Nombre par rouleau | 2250 |

Repères de fils et de câbles

| | | |
|--|-------|---|
| Halogène | Oui | Section de raccordement du conducteur, 153 mm ² max. |
| Diamètre extérieur du conducteur, max. | 14 mm | Diamètre extérieur du conducteur, min. 6 mm |

THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Ruban encreur**

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Type | RIBBON MM 76/360 SW | Version |
| Référence | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Qté. | 1 ST | |