

## THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 25.4 x 31.8 mm, blanc
Référence	<a href="#">2932130000</a>
Type	THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS
GTIN (EAN)	4099986670853
Qté.	4750 Pièce

## THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	0.07 mm	Profondeur (pouces)	0.0028 inch
Hauteur	25.4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Largeur	31.8 mm	Largeur (pouces)	1.252 inch
Poids net	0.18 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Largeur	31.8 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Couleur	blanc
Halogène	Oui	Matériau de base	Film vinyle
Caractères imprimés	sans	Nombre par rouleau	2250

## Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, 153 mm <sup>2</sup> max.	
Diamètre extérieur du conducteur, max.	14 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min.	6 mm
Section de raccordement de conducteur	153 mm <sup>2</sup>		

### THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

Type	RIBBON MM 76/360 SW	Version	
Référence	<a href="#">2005080000</a>	Ruban de couleur	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Qté.	1 ST		