


IE-FC-DFM-PWPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	FrontCom, Protection au toucher, Cadre double
Référence	2971460000
Type	IE-FC-DFM-PWPC
GTIN (EAN)	4099986791541
Qté.	1 Pièce

IE-FC-DFM-PWPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E223801

Dimensions et poids

Hauteur	45 mm	Hauteur (pouces)	1.7716 inch
Largeur	47.4 mm	Largeur (pouces)	1.8661 inch
Longueur	112.4 mm	Longueur (pouces)	4.4252 inch
Poids net	20 g		

Températures

Température de stockage

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

Caractéristiques générales

Type de produit	Protection au toucher, Cadre double	Degré de protection	IP20
Matériau	PC		

Normes générales

Certificat N° (cURus) E223801

IE-FC-DFM-PWPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dimensional drawing

