

U-OS-PWEB-ES-RT-250/1_FREE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le système embarqué PROCON-WEB est facile à installer sur u-OS via le gestionnaire d'applications.

Pour mettre en œuvre la solution IHM optimale basée sur le web, le système embarqué PROCON-WEB offre les caractéristiques suivantes :

- Gestion utilisateur basée sur les rôles et les droits
- Alarme étendue
- Commandes prédéfinies, tels que des boutons, des curseurs, des champs de texte ou des zones d'image
- Commandes puissantes et plus complexes, telles que les iframes, les graphiques et les tableaux
- Scripts flexibles pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité d'historique pour sauvegarder et visualiser des données historiques
- Raccordement à la commande via un pilote de communication

Informations générales de commande

Version	Logiciels de visualisation, Plateforme pour système d'exécution: u-OS compatible devices, Nombre de variables de processus, max.: 250, Nombre d'appareils IHM, max.: 1
Référence	2987740000
Type	U-OS-PWEB-ES-RT-250/1_FREE
Qté.	1 Pièce

U-OS-PWEB-ES-RT-250/1_FREE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Non affecté
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Caractéristiques de l'exécution

Nombre d'appareils IHM, max. 1

Informations sur la licence

Nombre de variables de processus, max. 250

Classifications

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		

Configuration minimale requise

Système d'exploitation	u-OS	Espace disque minimal requis	0.1 GB
Mémoire minimale (RAM) nécessaire	0.1 GB		