RC M P3 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Les connecteurs ronds avec système d'encliquetage permettent un raccordement rapide avec une haute classe de protection. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

Informations générales de commande

Référence	2992960000	
Туре	RC M P3 C SP	
GTIN (EAN)	4099986872035	

RC M P3 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments					
 Agréments					
	ϵ				
ROHS	Conforme				
Dimensions et poids					
Diamètre	20 mm	Poids net	0.02 g		
Températures					
			25.00 425.00		
Température de stockage		Température ambiante	-25 °C125 °C		
Température de fonctionnement	-40 °C60 °C				
Conformité environnementale	du produit				
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption				
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids				
	ras de Syrio ad-dessus de 0, i 70 em polas				
Classifications					
ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635		
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635		
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02		
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02		
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16		
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16		
ECLASS 15.0	27-44-01-16				
Caractéristiques électriques -	connecteurs débroch	ables à équiper			
Nombre de pôles	3	Codage	aucune		
Surface du contact Type de raccordement	PUSH IN, Pince de levier,	LED Matériau de base du boîtier	PA 66		
Diamètre de câble, max.	PUSH IN avec actionneur	Diomoètro do câblo maio	7		
Matériau des contacts	13 mm Laiton	Diamètre de câble, min. Section de raccordement du conducteur	7 mm ,1.5 mm²		
Section de raccordement du conducteu min.	r,0.25 mm²	max. Tension nominale	500 V		
Courant nominal	17.5 A	Degré de protection	IP68		
Type de contact	Mâle	Raccordement du blindage	Non		
Matériau de la bague filetée	Plastique	Section de raccordement, max.	4 mm ²		
Section de raccordement, min.	0.5 mm ²				
Données générales					
Nombre de pôles	3	Filetage du raccordement	M20		
Protection contre inversions de polarité	Oui	Type de raccordement	PUSH IN, Pince de levier PUSH IN avec actionneu		
Matériau de base du boîtier	PA 66				

Niveau du catalogue / Dessins

RC M P3 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Connecteur mâle - Système à clic



Les connecteurs ronds avec système d'encliquetage permettent un raccordement rapide avec une haute classe de protection. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

Informations générales de commande

 Type
 RC F P3 C SP
 Version

 Référence
 2992970000

 GTIN (EAN)
 4099986872042

Connecteurs AC



Les connecteurs ronds avec système d'encliquetage permettent un raccordement rapide avec une haute classe de protection. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

Informations générales de commande

Type RC F P3 M20 C SP Version

Référence 2992990000
GTIN (EAN) 4099986872066
Qté.

Connecteur rond M20 outil de montage



Outil

cet outil est idéal pour installer les connecteurs intégrés M20.

Informations générales de commande

Type MTA RC Version

Référence 2884950000

GTIN (EAN) 4064675852070

Oté.

Date de création 02.11.2025 07:19:08 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 3