RC F P3 M20 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Les connecteurs ronds avec système d'encliquetage permettent un raccordement rapide avec une haute classe de protection. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

Informations générales de commande

Référence	2992990000	
Туре	RC F P3 M20 C SP	
GTIN (EAN)	4099986872066	

Niveau du catalogue / Dessins

RC F P3 M20 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments	"			
	7)			
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Diamètre	20 mm	Poids net	0.01 g	
Températures				
empérature de stockage		Température ambiante	-25 °C125 °C	
Température de stockage Température de fonctionnement	-40 °C60 °C	remperature ambiante	-20 C120 C	
Conformité environnemental				
	o du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
TIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635	
TIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635	
TIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02	
CLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02	
CLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16	
CLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16	
ECLASS 15.0	27-44-01-16			
Caractéristiques électriques -	connecteurs débroch	ables à équiper		
Nombre de pôles	3	Codage	aucune	
Surface du contact	Laiton	LED	Non	
ype de raccordement	PUSH IN, Pince de levier, PUSH IN avec actionneur	Matériau de base du boîtier	PA 66	
Diamètre de câble, max.	13 mm	Diamètre de câble, min.	7 mm	
Aatériau des contacts	Laiton	Section de raccordement du conducteur max.	r,1.5 mm²	
Section de raccordement du conducteur, 0.25 mm² min.		Tension nominale	500 V	
Courant nominal	17.5 A	Degré de protection	IP68	
ype de contact	Femelle	Raccordement du blindage	Non	
л. Matériau de la bague filetée	Plastique	Section de raccordement, max.	4 mm ²	
Section de raccordement, min.	0.5 mm ²			
Données générales				
Nombre de pôles	3	Filetage du raccordement	M20	
Protection contre inversions de polarité		Type de raccordement	PUSH IN, Pince de levier,	
			PUSH IN avec actionned	

Date de création 12.11.2025 08:00:50 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

RC F P3 M20 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





RC F P3 M20 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Connecteur rond M20 outil de montage



Outil:

cet outil est idéal pour installer les connecteurs intégrés M20.

Informations générales de commande

Version

Type MTA RC
Référence 2884950000
GTIN (EAN) 4064675852070

Connecteur mâle - Système à clic



Les connecteurs ronds avec système d'encliquetage permettent un raccordement rapide avec une haute classe de protection. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

Informations générales de commande

Type RC M P3 C SP Version

Référence 2992960000
GTIN (EAN) 4099986872035
Oté.

Date de création 12.11.2025 08:00:50 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4