

KT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Outils à couper en version à cliquet Destiné à une coupe sans écrasement de conducteurs en cuivre et en aluminium. Faible force manuelle grâce à une transmission par levier optimisée et un entraînement excentrique très élaboré.

Informations générales de commande

Version	Outils à couper
Référence	2993490000
Type	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Qté.	1 Pièce

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	37 mm	Profondeur (pouces)	1.4567 inch
Hauteur	85 mm	Hauteur (pouces)	3.3464 inch
Largeur	305 mm	Largeur (pouces)	12.0078 inch
Poids net	808.72 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Outils à couper

Câble sectoriel cuivre	3 x 50 SM	Câble cuivre - souple, max. (kcmil)	500 kcmil
Câble cuivre - souple, max.	300 mm ²	Câble cuivre - multibrin, max. (kcmil)	600 kcmil
Câble cuivre - multibrin, max.	300 mm ²	Câble cuivre, max. Ø	40 mm
Câble sectoriel aluminium	4 x 50 SE	Câble aluminium multibrin, max. (kcmil)	500 kcmil
Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	300 mm ²	Câble aluminium - multibrin, max. Ø	40 mm