

KT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Outils à couper en version à cliquet Destiné à une coupe sans érasement de conducteurs en cuivre et en aluminium. Faible force manuelle grâce à une transmission par levier optimisée et un entraînement excentrique très élaboré.

Informations générales de commande

Version	Outils à couper
Référence	2993490000
Type	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Qté.	1 Pièce

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions et poids

Profondeur	37 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	305 mm
Poids net	808.72 g

Profondeur (pouces)	1.4567 inch
Hauteur (pouces)	3.3464 inch
Largeur (pouces)	12.0078 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 14.0	21-04-47-01

Outils à couper

Câble sectoriel cuivre	3 x 50 SM
Câble cuivre - souple, max.	300 mm ²
Câble cuivre - multibrin, max.	300 mm ²
Câble sectoriel aluminium	4 x 50 SE
Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	300 mm ²

Câble cuivre - souple, max. (kcmil)	500 kcmil
Câble cuivre - multibrin, max. (kcmil)	600 kcmil
Câble cuivre, max. Ø	40 mm
Câble aluminium multibrin, max. (kcmil)	500 kcmil
Câble aluminium - multibrin, max. Ø	40 mm