

## KT 40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils à couper en version à cliquet Destiné à une coupe sans écrasement de conducteurs en cuivre et en aluminium. Faible force manuelle grâce à une transmission par levier optimisée et un entraînement excentrique très élaboré.

### Informations générales de commande

Version	Outils à couper
Référence	<a href="#">2993490000</a>
Type	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Qté.	1 Pièce

## KT 40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

## Dimensions et poids

Profondeur	37 mm	Profondeur (pouces)	1.4567 inch
Hauteur	85 mm	Hauteur (pouces)	3.3464 inch
Largeur	305 mm	Largeur (pouces)	12.0078 inch
Poids net	808.72 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

## Outils à couper

Câble sectoriel cuivre	3 x 50 SM	Câble cuivre - souple, max. (kcmil)	500 kcmil
Câble cuivre - souple, max.	300 mm <sup>2</sup>	Câble cuivre - multibrin, max. (kcmil)	600 kcmil
Câble cuivre - multibrin, max.	300 mm <sup>2</sup>	Câble cuivre, max. Ø	40 mm
Câble sectoriel aluminium	4 x 50 SE	Câble aluminium multibrin, max. (kcmil)	500 kcmil
Câble aluminium multibrin, max (mm <sup>2</sup> )	300 mm <sup>2</sup>	Câble aluminium - multibrin, max. Ø	40 mm