

KT 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Outils à couper en version à cliquet Destiné à une coupe sans écrasement de conducteurs en cuivre et en aluminium. Faible force manuelle grâce à une transmission par levier optimisée et un entraînement excentrique très élaboré.

Informations générales de commande

Version	Outils à couper
Référence	2993500000
Type	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
Qté.	1 Pièce

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1.5748 inch
Hauteur	110 mm	Hauteur (pouces)	4.3307 inch
Largeur	345 mm	Largeur (pouces)	13.5826 inch
Poids net	1205.6 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Outils à couper

Câble sectoriel cuivre	4 x 70 SM	Câble cuivre - souple, max. (kcmil)	800 kcmil
Câble cuivre - souple, max.	400 mm ²	Câble cuivre - multibrin, max. (kcmil)	800 kcmil
Câble cuivre - multibrin, max.	400 mm ²	Câble cuivre, max. Ø	52 mm
Câble sectoriel aluminium	4 x 70 SE	Câble aluminium multibrin, max. (kcmil)	800 kcmil
Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	400 mm ²	Câble aluminium - multibrin, max. Ø	52 mm