

FMC 5.2/1.5 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Pied de montage pour rail, argent, Acier
Référence	2999810000
Type	FMC 5.2/1.5 BR
GTIN (EAN)	4099986900493
Qté.	50 Pièce

FMC 5.2/1.5 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	2.19 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Rail profilé


Instruction de montage	Riveté	Matériau de base	Acier
------------------------	--------	------------------	-------

FMC 5.2/1.5 BR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins


www.weidmueller.com



FMC 5.2/1.0 BR
FMC 5.2/1.5 BR



FMC 5.2/1.0 BR
FMC 5.2/1.5 BR



FMC 5.2/1.5 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Acier



Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Type	TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN	Version
Référence	1805980000	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 15 mm
GTIN (EAN)	4032248274536	
Qté.	20 M	