

HDC 16B TOBU 1M25G EXI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

L'option qui permet de débrancher les câbles dans la zone Ex i simplifie la construction et l'entretien et permet une meilleure préparation.

Les boîtiers Rockstar® Ex i présentés ici sont désignés par leur nom de composant.

Une couleur bleue n'est donc pas requise. Un presse-étoupe Ex i bleu est requis pour compléter l'enceinte.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 |
| Référence | 3001440000 |
| Type | HDC 16B TOBU 1M25G EXI |
| GTIN (EAN) | 4099986902473 |
| Qté. | 1 Pièce |

HDC 16B TOBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conformance

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 93.3 mm | Profondeur (pouces) | 3.6732 inch |
| Hauteur | 61 mm | Hauteur (pouces) | 2.4016 inch |
| Largeur | 57.8 mm | Largeur (pouces) | 2.2756 inch |
| Poids net | 224 g | | |

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Caractéristiques générales

Surface Électrolaque Degré de protection IP65, enfiché
 Type de protection contre l'ignition II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Dimensions

Entrée du câble a. filetage Largeur boîtier C 43 mm
 Longueur boîtier 93.03 mm Hauteur boîtier B 61 mm

Version

| | | | |
|---|--|--|--|
| Presse-étoupes, nombre | 0 | Taille des entrées de câbles | M 25 |
| Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie supérieure | Protection | sans couvercle |
| Couple de serrage | 1.2 Nm | Nombre d'entrées de câble vers le haut | 1 |
| Nombre d'entrées de câble latéralement | 0 | Version boîtier | Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur |
| Version système de fermeture | Verrouillage latéral sur la partie inférieure | Forme | Standard |
| Taille de construction | 6 | Entrée du câble | a. filetage |
| Type | Prise mâle | Version étrier | Verrouillage transversal |
| Joint | NBR | Filetage (extérieur) | M 25 |
| Filetage (intérieur) | M 25 | Couleur (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 6 | Indiqué pour ModuPlug® | Oui |