

CMA-A20-40-1A-3-1VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Transformateurs de courant mâles**

Les transformateurs de courant mâles sont utilisés partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou 5 A.

Weidmüller propose également des transformateurs de courant compacts à faible performance pour convertir des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 40 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 1 VA, Classe de précision: 3
Référence	3008140000
Type	CMA-A20-40-1A-3-1VA
GTIN (EAN)	409998690944 1
Qté.	1 Pièce
Fabricant	ENTES Elektronik

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2.2441 inch
Hauteur	65 mm	Hauteur (pouces)	2.5591 inch
Largeur	47 mm	Largeur (pouces)	1.8504 inch
Poids net	295 g		

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Caractéristiques techniques

Degré de protection IP20 Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$ 1,2 x Inominale
Fréquence nominale 50 / 60 Hz

Caractéristiques électriques

Classe de précision 3 Courant secondaire 0...1 A
Charge 1 VA Courant primaire 40 A

Coordination de l'isolation

Classe de précision 3 Tension d'isolation 3 kV / 1 min

Dessins

