

**CMA-A20-50-1A-3-1VA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Transformateurs de courant mâles**

Les transformateurs de courant mâles sont utilisés partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou 5 A.

Weidmüller propose également des transformateurs de courant compacts à faible performance pour convertir des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

**Informations générales de commande**

Version	Courant primaire: 50 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 1 VA, Classe de précision: 3
Référence	<a href="#">3008200000</a>
Type	CMA-A20-50-1A-3-1VA
GTIN (EAN)	4099986909458
Qté.	1 Pièce
Fabricant	ENTES Elektronik

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2.2441 inch
Hauteur	65 mm	Hauteur (pouces)	2.5591 inch
Largeur	47 mm	Largeur (pouces)	1.8504 inch
Poids net	250 g		

## Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -5 °C...40 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

## Caractéristiques techniques

Degré de protection IP20 Courant permanent de protection thermique  $I_{thermique}$  1,2 x Inominale  
Fréquence nominale 50 / 60 Hz

## Caractéristiques électriques

Classe de précision 3 Courant secondaire 0...1 A  
Charge 1 VA Courant primaire 50 A

## Coordination de l'isolation

Classe de précision 3 Tension d'isolation 3 kV / 1 min

Dessins

