

CMA-A20-200-1A-0,5-5VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Transformateurs de courant mâles**

Les transformateurs de courant mâles sont utilisés partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou 5 A.

Weidmüller propose également des transformateurs de courant compacts à faible performance pour convertir des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 200 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 5 VA, Classe de précision: 0,5
Référence	3008260000
Type	CMA-A20-200-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909519
Qté.	1 Pièce
Fabricant	ENTES Elektronik

CMA-A20-200-1A-0,5-5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2.2441 inch
Hauteur	65 mm	Hauteur (pouces)	2.5591 inch
Largeur	47 mm	Largeur (pouces)	1.8504 inch
Poids net	250 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-5 °C...40 °C
-------------------------	-------------------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20	Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$	1,2 x Inominale
Fréquence nominale	50 / 60 Hz		

Caractéristiques électriques

Classe de précision	0,5	Courant secondaire	0...1 A
Charge	5 VA	Courant primaire	200 A

Coordination de l'isolation

Classe de précision	0,5	Tension d'isolation	3 kV / 1 min
---------------------	-----	---------------------	--------------

Dessins

