

### MCV SPG 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les mâles de notre WeiCoS-System sont disponibles pour toutes les techniques de raccordement. La gamme de produit inclut des connecteurs préassemblés de 1 à 10 pôles et la possibilité d'un montage individuel. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application. Les accessoires personnalisés augmentent la sécurité et la protection contre les influences environnementales.

#### Informations générales de commande

Version	Plaque d'extrême pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 16.5 mm, Largeur: 0.55 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui
Référence	<a href="#">3032900000</a>
Type	MCV SPG 2.5
GTIN (EAN)	4099986985513
Qté.	50 Pièce

**MCV SPG 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	29.05 mm
Hauteur	16.5 mm
Largeur	0.55 mm
Poids net	0.38 g

Profondeur (pouces)	1.1437 inch
Hauteur (pouces)	0.6496 inch
Largeur (pouces)	0.0217 inch

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C

Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886
ECLASS 15.0	27-25-03-01

ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 14.0	27-25-03-01

**Autres caractéristiques techniques**

avec ergots d'encliquetage	Oui
	enclipsable

Oui
-----

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base	Wemid
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

Couleur	Beige foncé
---------	-------------

**Caractéristiques du système**

Version	Plaque d'extrémité
---------	--------------------