

THM MT30X 15/4 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression éclatante grâce à la technologie de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent chaque processus de repérage.

- Étiquettes de haute qualité en polyester de différentes couleurs ou étiquettes en papier de faible coût sont disponibles
- Positionnement automatique des étiquettes dans l'imprimante pour un centrage parfait de chaque étiquette.

Informations générales de commande

Référence	3034820000
Type	THM MT30X 15/4 GE
GTIN (EAN)	4099986991705
Qté.	10000 Pièce

THM MT30X 15/4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0.1575 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0.5906 inch
Poids net	0.02 g		

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate	Procédé d'impression	Transfert thermique
Version	autoadhésif, sans halogène	Largeur	15 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	150 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Couleur	jaune
Halogène	Non	Matériau de base	Polyester
Caractères imprimés	sans	Nombre par rouleau	10000

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----