Fiche de données

THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.
• Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
• Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Référence	3034840000
Type	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4099986991729
Qté.	500 Pièce

Fiche de données

THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.03 mm	Profondeur (pouces)	0.001 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2.7559 inch
Poids net	112 g		

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Type d'impression	vierge
Version	autoadhésif	Largeur	70 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	150 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Couleur	blanc
Halogène	Non	Matériau de base	Film polyester
Caractères imprimés	sans	Taille de plage de repérage	30 x 15 mm
Agrément selon UL 969	Oui	Nombre par rouleau	500

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	120 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.75 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	12.7 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	9.6 mm	Diamètre extérieur du conducteur	9.6 - 12.7 mm