Fiche de données

THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.
• Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
• Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Référence	3034860000
Type	THM WO 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4099986991743
Qté.	2500 Pièce

Fiche de données

THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.03 mm	Profondeur (pouces)	0.001 inch
Hauteur	24.5 mm	Hauteur (pouces)	0.9646 inch
Largeur	62 mm	Largeur (pouces)	2.4409 inch
Poids net	0.22 g		

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Couleur du matériau selon code couleurs	9
Type d'impression	vierge	Version	autoadhésif
Largeur	62 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	blanc	Halogène	Non
Matériau de base	Film polyester	Caractères imprimés	sans
Taille de plage de repérage	19.05 x 24.5 mm	Agrément selon UL 969	Oui
Nombre par rouleau	2500		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	150 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.75 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	13.7 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	6.1 mm	Diamètre extérieur du conducteur	6.1 - 13.7 mm