


THM WO 50.8/150 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Référence	3034880000
Type	THM WO 50.8/150 BL
GTIN (EAN)	4099986991767
Qté.	500 Pièce

THM WO 50.8/150 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.03 mm	Profondeur (pouces)	0.001 inch
Hauteur	50.8 mm	Hauteur (pouces)	2 inch
Largeur	150 mm	Largeur (pouces)	5.9055 inch
Poids net	610 g		

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Couleur du matériau selon code couleurs	6
Type d'impression	vierge	Version	autoadhésif
Largeur	150 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	125 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	bleu	Halogène	Non
Matériau de base	Film polyester	Caractères imprimés	sans
Taille de plage de repérage	25.4 x 50.8 mm	Nombre par rouleau	500

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 500 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max.	39.7 mm
Diamètre extérieur du conducteur	39.7 mm		