

U-OS-PWEB-ES-RT-250/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le système embarqué PROCON-WEB est facile à installer sur u-OS via le gestionnaire d'applications.

Pour mettre en œuvre la solution IHM optimale basée sur le web, le système embarqué PROCON-WEB offre les caractéristiques suivantes :

- Gestion utilisateur basée sur les rôles et les droits
- Alarme étendue
- Commandes prédéfinies, tels que des boutons, des curseurs, des champs de texte ou des zones d'image
- Commandes puissantes et plus complexes, telles que les iframes, les graphiques et les tableaux
- Scripts flexibles pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité d'historique pour sauvegarder et visualiser des données historiques
- Raccordement à la commande via un pilote de communication

Informations générales de commande

| | |
|-----------|--|
| Version | Logiciels de visualisation, Plateforme pour système d'exécution: u-OS compatible devices, Nombre de variables de processus, max.: 250, Nombre d'appareils IHM, max.: 2 |
| Référence | 3038630000 |
| Type | U-OS-PWEB-ES-RT-250/2 |
| Qté. | ST |

U-OS-PWEB-ES-RT-250/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | |
|-----------|-----|
| Poids net | 0 g |
|-----------|-----|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Caractéristiques de l'exécution

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre d'appareils IHM, max. | 2 |
|------------------------------|---|

Informations sur la licence

| | |
|--|-----|
| Nombre de variables de processus, max. | 250 |
|--|-----|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001416 | ETIM 9.0 | EC001416 |
| ETIM 10.0 | EC001416 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 | | |

Configuration minimale requise

| | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Système d'exploitation | u-OS | Espace disque minimal requis | 0.1 GB |
| Mémoire minimale (RAM) nécessaire | 0.1 GB | | |