

Informations générales de commande

Référence	3042000000
Type	UC20-EM-232-485
GTIN (EAN)	4099987013352
Qté.	1 Pièce

UC20-EM-232-485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	66.5 mm	Profondeur (pouces)	2.6181 inch
Hauteur	40.5 mm	Hauteur (pouces)	1.5945 inch
Largeur	18.5 mm	Largeur (pouces)	0.7283 inch
Poids net	0 g		

Classifications

ETIM 8.0	EC001423	ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423	ECLASS 14.0	27-24-22-08
ECLASS 15.0	27-24-22-08		

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	5 V DC $\pm$ 4 % via UC20	Consommation de courant par système typ.	<200 mA
------------------------	---------------------------	--	---------

Caractéristiques de raccordement

Section de raccordement du conducteur, AWG 20 rigide, max. (AWG)		Section de raccordement du conducteur, AWG 16 rigide, min. (AWG)	
Type de raccordement	PUSH IN	Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm ² min.			

Données système

Interface	RS232/485	Isolation galvanique	500 V DC
Raccordement	PUSH IN		

Note importante

Informations sur le produit	The matching end brackets are included with the control.
-----------------------------	--

UC20-EM-232-485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

BLF 3.50/180LR



Raccordement efficace - dans un espace réduit : un connecteur femelle avec connecteur à ressort (PUSH-IN) comme connecteur enfichable ; utilisé avec les connecteurs mâles à 3,5 mm.

Informations générales de commande

Type	BLF 3.50/08/180LR SN OR...	Version
Référence	2459740000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 3.50 mm,
GTIN (EAN)	4050118475159	Nombre de pôles: 8, 180°, PUSH IN avec actionneur, Diamètre du
Qté.	48 ST	câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte