Fiche de données

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Avec la PrintJet CONNECT, nous avons développé une imprimante jet d'encre haute performance qui répond largement à ces exigences. En outre, la PrintJet MINI offre une solution compacte pour les petits travaux sur l'impression, idéale pour les utilisateurs qui accordent de l'importance à la flexibilité et à la précision. Les deux appareils font partie du système de marquage Weidmüller et assurent un niveau d'efficacité maximal.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Procédé jet d'encre, 600 DPI, MultiCard
Référence	3049980000
Type	PRINTJET MINI
GTIN (EAN)	4099987019071
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	190 mm	Hauteur (pouces)	7.4803 inch
Largeur	330 mm	Largeur (pouces)	12.9921 inch
Longueur	540 mm	Longueur (pouces)	21.2598 inch
Poids net	8500 g		

Températures

Température ambiante	18 °C...30 °C	Humidité	10... 80 % (sans condensation)

Classifications

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Systèmes de marquage

Type de repère	MultiCard	Système de résevoir	Cartouches d´encre
Alimentation	Manuall mounting	Procédé d'impression	Procédé jet d'encre
Interface	USB, LAN	Logiciel	M-Print® PRO
Type	PrintJet	Tension d#92alimentation	100...240 V AC
Système d'exploitation	Windows 10, Windows 11	Pilote d'imprimante	Windows 10, Windows 11
Vitesse d'impression	About 1.5 minutes per MultiCard	Résolution d'impression, max.	600 DPI
Fonctionnement batterie	Non	Download	M-Print PRO
Inclus dans la livraison	Alimentation électrique (100–240 V AC / 5060 Hz), Câble Ethernet, Prise Euro, MultiCard DEK 5/5 MC NE WS, Guide de démarrage rapide, Prise UK, câble USB, Alimentation électrique (100–240 V AC / 50- 60 Hz), Prise de raccordement chinoise, Cartouches d´encre	Application / fabricant	Weidmueller

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dessins











PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

PrintJet MINI



Informations générales de commande

Type	PJM INK K	Version
Référence	3062650000	
GTIN (EAN)	4099987049054	
Qté.	1 ST	

Type	PJM WASTE PAD	Version
Référence	3062640000	
GTIN (EAN)	4099987049047	
Qté.	1 ST	

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

M-Print® PRO



Le logiciel M-Print® PRO d'impression et de commande de repères et d'étiquettes® est une solution professionnelle basée sur Windows®, qui permet aussi bien l'impression que la commande de repères et d'étiquettes Weidmüller . Grâce à ce logiciel vous pouvez optimiser le process de repérage des équipements électriques. Vous concevez et commandez vos repérages sans difficulté, de manière professionnelle et rapide en utilisant des textes, des cadres, des lignes, des graphiques, des code-barres, des numéros de série et des photos.

- Catalogue intégré avec l'ensemble des étiquettes et repères, y compris les illustrations et les liens vers le site Internet ainsi que les fiches techniques des produits
- Conception des repères et des étiquettes en nombre illimité
- Formatage personnalisé des différents caractères d'un texte (RTF)
- Copier-coller de textes et de leur formatage
- Disponible en 20 langues supportant l'UNICODE
- Entrée des données en étiquettes ou feuilles de calcul, ou directement dans Microsoft Excel
- Création d'échelles ; compteurs et séquences numériques et alphanumériques
- Large gamme de formats d'image (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Bibliothèque incluant les symboles utilisés dans les bureaux d'étude électriques
- Options d'affectation des produits à l'imprimante, par exemple ESG 9/20 sur PrintJet ; MultiMark sur imprimante à transfert thermique
- Service d'actualisation en ligne via Internet
- Interface du configurateur Weidmueller (WMC)
- Assistant d'import pour un certain nombre de formats de fichiers (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) pour la création de vos propres scripts à importer
- Récupération des données de systèmes CAO
- Aperçu permanent avant impression : affichage même durant la phase de conception, édition WYSIWYG
- Périphériques de sortie pris en charge : toutes les imprimantes Weidmueller (par exemple PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) et les imprimantes standard avec pilote Microsoft Windows®
- Adaptation rapide et optimale des appareils en sortie
- Conceptions multi-niveau des repérages et des étiquettes

Informations générales de commande

Type	M-PRINT PRO	Version
Référence	1905490000	Logiciel pour repérages, Logiciel, Windows 10, Windows 11, Logiciel
GTIN (EAN)	4032248526291	d'impression
Qté.	1 ST	

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

PrintJet MINI



Informations générales de commande

Type	PJ MINI CASE	Version
Référence	3109810000	
GTIN (EAN)	4099987188142	
Qté.	1 ST	