

CXI CCP 8P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connexion transversale pour les prises dans les CUBESERIES CRI.

- Versions avec plastique rouge et bleu pour codage de potentiel Versions pour les douilles enfichables PUSH IN :
- Raccordement transversal de 8 broches mâles pour A1 et A2 de la bobine
- Cavalier enfichable 2 broches mâles à connecter aux douilles enfichables voisines
- Cavalier enfichable 2 broches mâles pour connecter les canaux de sortie dans une douille enfichable Version de douilles enfichables à vis :
- raccordement transversal à 8 broches mâles pour connecter aux douilles enfichables voisines

Informations générales de commande

| | |
|------------|------------------------------------|
| Version | CUBESERIES, Connexion transversale |
| Référence | 3052700000 |
| Type | CXI CCP 8P BL |
| GTIN (EAN) | 4099987022507 |
| Qté. | 10 Pièce |

CXI CCP 8P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | |
|-----------|-----|
| Poids net | 6 g |
|-----------|-----|

Températures

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement |
|-------------------------|-------------------------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Caractéristiques de la connexion transversale

| | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|
| Courant nominal | 10 A | Isolation | Oui |
| Protection au toucher | Oui | Couleur | bleu |
| Nombre des blocs de jonction pontés | 8 | Nombre de pôles | 8 |
| Type de montage | enfiché | Version | peut être coupé à dimension |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |

Données de mesure UL


| | |
|----------------------|------|
| Courant nominal (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------|------|
| Version | peut être coupé à dimension | Couleur | bleu |
|---------|-----------------------------|---------|------|

Dessins

Exemple d'utilisation



Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions



CXI CCP 8P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires




Accessoires système

Découvrez une large gamme d'accessoires pour votre système u-remote - le complément idéal pour rendre vos applications encore plus efficaces et flexibles.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| Type | UR20-EBK-ACC | Version | |
| Référence | 1346610000 | End bracket , | |
| GTIN (EAN) | 4050118151596 | | |
| Qté. | 5 ST | | |

Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | KT 8 | Version | |
| Référence | 9002650000 | Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main | |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | | |
| Qté. | 1 ST | | |