

## CXX LD 41R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

### Informations générales de commande

Version	CUBESERIES, Module LED avec diode de roue libre, Tension nominale: 6...24 V DC, Raccordement enfichable
Référence	<a href="#">3053290000</a>
Type	CXX LD 41R
GTIN (EAN)	4099987023108
Qté.	20 Pièce

## CXX LD 41R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	25.7 mm	Profondeur (pouces)	1.0118 inch
Hauteur	9.2 mm	Hauteur (pouces)	0.3622 inch
Largeur	12.8 mm	Largeur (pouces)	0.5039 inch
Poids net	2 g		

## Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température ambiante	-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement			

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

## Côté commande

Tension nominale	6...24 V DC	Courant nominal DC	6.8 mA
Indicateur d'état	LED rouge	Circuit de protection	Diode de roue libre

## Caractéristiques générales

Couleur	noir		
Composant de classe d'inflammabilité UL94	Composante .	Boîtier	
	Classe d'inflammabilité UL94 .	V-2	

## Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable
--	-------------------------


**CXX LD 41R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Connection diagram**



**Dimensional drawing**



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

