

## CXX L 63G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

### Informations générales de commande

Version	CUBESERIES, Module LED, Tension nominale: 110...230 V UC, Raccordement enfichable
Référence	<a href="#">3053460000</a>
Type	CXX L 63G
GTIN (EAN)	4099987023245
Qté.	20 Pièce

## CXX L 63G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	25.7 mm	Profondeur (pouces)	1.0118 inch
Hauteur	9.2 mm	Hauteur (pouces)	0.3622 inch
Largeur	12.8 mm	Largeur (pouces)	0.5039 inch
Poids net	2 g		

### Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température ambiante	-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement			

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

### Côté commande

Tension nominale	110...230 V UC	Courant nominal AC	4.3 mA
Courant nominal DC	4.3 mA	Indicateur d'état	LED verte

### Caractéristiques générales

Couleur	noir		
Composant de classe d'inflammabilité UL94	Composante .	Boîtier	
	Classe d'inflammabilité UL94 .	V-2	

### Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable
--	-------------------------

**Connection diagram**



**Dimensional drawing**



Miscellaneous

**Type code CUBESERIES LED / protective module versions**

