

CXX V 72**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Informations générales de commande

Version	CUBESERIES, Varistance de protection, Tension nominale: 110...130 V AC, Raccordement enfilable
Référence	3053480000
Type	CXX V 72
GTIN (EAN)	4099987023269
Qté.	20 Pièce

CXX V 72

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	23 mm	Profondeur (pouces)	0.9055 inch
Hauteur	9.2 mm	Hauteur (pouces)	0.3622 inch
Largeur	12.8 mm	Largeur (pouces)	0.5039 inch
Poids net	2 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température ambiante	-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Côté commande

Tension nominale	110...130 V AC	Indicateur d'état	Non
Circuit de protection	Varistor		

Caractéristiques générales

Couleur	noir	
Composant de classe d'inflammabilité	Composante .	Boîtier
UL94	Classe d'inflammabilité UL94 .	V-2



Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable
--	-------------------------

CXX V 72

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Connection diagram****Dimensional drawing**

Drawings

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family	<input type="checkbox"/>	Input voltage and LED color					
C CUBESERIES							21N 6-230 V DC
Product type	<input type="checkbox"/>						41R 6-24 V DC LED red
X Accessories							41G 6-24 V DC LED green
Accessory for which							42R 24-60 V DC LED red
relay design							42G 24-60 V DC LED green
X Universal use							43R 110-230 V DC LED red
Function							43G 110-230 V DC LED green
L LED							51 6-24 V AC/DC
D Free-wheeling diode							52 24-60 V AC/DC
LD LED and free-wheeling diode							53 110-240 V AC/DC
V Varistor							61R 6-24 V AC/DC LED red
RC RC element							61G 6-24 V AC/DC LED green
							62R 24-60 V AC/DC LED red
							62G 24-60 V AC/DC LED green
							63R 110-240 V AC/DC LED red
							63G 110-240 V AC/DC LED green
							71 6-24 V AC
							72 110-130 V AC
							73 220-240 V AC