

WBC-CH-10RE-BK-95-0032

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les systèmes de stockage des batteries jouent un rôle de plus en plus important dans le domaine des énergies renouvelables. Ils se composent généralement de plusieurs batteries individuelles qui doivent être rapides et faciles à remplacer. Le connecteur de batterie Weidmüller (WBC) permet de connecter plusieurs batteries individuelles à un ESS en quelques étapes simples - et de déconnecter les raccordements aussi rapidement si nécessaire. Pour plus de sécurité et de facilité de manipulation, les pôles sont clairement marqués : le pôle positif en orange et le pôle négatif en noir.

Informations générales de commande

Référence	3072570000
Type	WBC-CH-10RE-BK-95-0032
GTIN (EAN)	4099987074742
Qté.	5 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-01-28T00:00:00+01:00

WBC-CH-10RE-BK-95-0032

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Longueur	324 mm	Longueur (pouces)	12.7559 inch
Poids net	500 g		

Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-40 °C	Température d'utilisation permanente, max.	125 °C
--	--------	--	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	6 mm	Diamètre du contact mâle Ø	6 mm
Type de raccordement	Raccordement à sertir	Couleur	noir, Orange
Section de raccordement du conducteur, max.	95 mm ²	Surface	argent
Type	Femelle	Matériau de base	PA 66

Caractéristiques électriques

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Longueur	324 mm
Tension nominale	1500 V	Courant nominal	350 A
Degré de protection	IP67 enfiché	Cycles d'enfichage	≥ 100

Dessins

