

MOPL K11 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 67 mm, Largeur: 64 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
Référence	3073000000
Type	MOPL K11 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857936
Qté.	1 Pièce

MOPL K11 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch
Hauteur	67 mm	Hauteur (pouces)	2.6378 inch
Largeur	64 mm	Largeur (pouces)	2.5197 inch
Cote de fixation hauteur	33.5 mm	Cote de fixation largeur	56 mm
Poids net	52 g		

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	2 mm	Type de fixation	Vissé
Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée

Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	2 mm	Type de fixation	Vissé
Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée
Cote de fixation largeur	56 mm	Cote de fixation hauteur	33.5 mm

MOPL K11 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Profondeur 7,5 mm**

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

Type	TS35X7.5 ST K11	Version
Référence	8000003899	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 64 mm, sans perçage
GTIN (EAN)	4050118652383	longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 ST	

TS 15

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

Type	TS15X5 ST K11	Version
Référence	8000003888	Rail profilé, TS 15, Largeur: 64 mm, sans perçage longitudinal, Acier,
GTIN (EAN)	4050118652390	zingué, chromé
Qté.	20 ST	