

## MOPL K32 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 67 mm, Largeur: 239 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
Référence	<a href="#">3073050000</a>
Type	MOPL K32 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857981
Qté.	1 Pièce

## MOPL K32 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch
Hauteur	67 mm	Hauteur (pouces)	2.6378 inch
Largeur	239 mm	Largeur (pouces)	9.4094 inch
Cote de fixation hauteur	33.5 mm	Cote de fixation largeur	231 mm
Poids net	224 g		

## Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## Caractéristiques générales

Résistance du matériau	2 mm	Type de fixation	Vissé
Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée

## Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	2 mm	Type de fixation	Vissé
Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée
Cote de fixation largeur	231 mm	Cote de fixation hauteur	33.5 mm

## MOPL K32 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### TS 15



Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

Type	TS15X5 ST K32	Version	
Référence	<a href="#">8000032395</a>		
GTIN (EAN)	4050118652536		
Qté.	20 ST		

Rail profilé, TS 15, Largeur: 235 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé