

MOPL K6 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 145 mm, Largeur: 183 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
Référence	3073110000
Type	MOPL K6 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858049
Qté.	1 Pièce

MOPL K6 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch
Hauteur	145 mm	Hauteur (pouces)	5.7086 inch
Largeur	183 mm	Largeur (pouces)	7.2047 inch
Cote de fixation hauteur	72.5 mm	Cote de fixation largeur	162 mm
Poids net	357 g		

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	2 mm	Type de fixation	Vissé
Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée

Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	2 mm	Type de fixation	Vissé
Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée
Cote de fixation largeur	162 mm	Cote de fixation hauteur	72.5 mm

MOPL K6 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Profondeur 7,5 mm

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

Type	TS35X7.5 ST K6	Version
Référence	8000003903	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 172 mm, sans perçage
GTIN (EAN)	4050118652666	longitudinal, Acier, zingué, chromé
Qté.	20 ST	