


US67-SLV-VIB4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller propose des câbles, des fiches, des adaptateurs de montage et des aimants de haute qualité pour la construction professionnelle et industrielle des surveillances des vibrations.

Informations générales de commande

Référence	3074640000
Type	US67-SLV-VIB4X
GTIN (EAN)	4099987075985
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-07-30T00:00:00+02:00

US67-SLV-VIB4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	36.8 mm	Profondeur (pouces)	1.4488 inch
Hauteur	129.7 mm	Hauteur (pouces)	5.1063 inch
Largeur	36.8 mm	Largeur (pouces)	1.4488 inch
Diamètre	36.8 mm	Poids net	28 g

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-50 °C...125 °C
-------------------------	-------------------------------	-----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003015	ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015	ECLASS 14.0	27-20-14-92
ECLASS 15.0	27-20-14-92		

Données générales

Type d#92accessoire	Capot de protection	Est une pièce de remplacement	Non
Est un accessoire	Oui		