

## IE-AD-3RJ12-1:1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le module éclateur de câble de Weidmüller s'impose quand vous devez transformer un câble d'installation de 8 fils en deux câbles de 4 fils.

Particularités :

- IP20
- Cat.5
- Juxtaposables dans la baie de brassage grâce à leur forme étroite

### Informations générales de commande

Version	Module d'éclatement de câble, IP20
Référence	<a href="#">3095680000</a>
Type	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
Qté.	10 Pièce

## IE-AD-3RJ12-1:1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Poids net 37 g

### Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

### Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ12	Raccordement 2	RJ12
Couleur	noir	Matériau de base du boîtier	PBT, UL 94: V-0
Surface du contact	Or sur nickel	Blindage	non blindé
Degré de protection	IP20	Cycles d'enfichage	750

### Normes générales

Norme de connecteur TIA-1096-A

### Propriétés électriques

Résistance d'isolation 1000 MΩ at 500 V DC Tension nominale 125 V

