

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le module éclateur de câble de Weidmüller s'impose quand vous devez transformer un câble d'installation de 8 fils en deux câbles de 4 fils.

Particularités :

- IP20
- Cat.5
- Juxtaposables dans la baie de brassage grâce à leur forme étroite

Informations générales de commande

Version	Cable splitter module, IP20
Référence	3095680000
Type	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
Qté.	10 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 37 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ12	Raccordement 2	RJ12
Couleur	noir	Matériau de base du boîtier	PBT, UL 94: V-0
Surface du contact	Or sur nickel	Blindage	non blindé
Degré de protection	IP20	Cycles d'enfichage	750

Normes générales

Norme de connecteur TIA-1096-A

Propriétés électriques

Résistance d'isolation 1000 MΩ at 500 V DC Tension nominale 125 V

Dessins

