

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Référence	3101680000
Type	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X
GTIN (EAN)	4099987143134
Qté.	1 Pièce

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0.3937 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0.3937 inch
Largeur	1000 mm	Largeur (pouces)	39.37 inch
Longueur	1000 mm	Longueur (pouces)	39.37 inch
Poids net	331 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 - 50°C
-------------------------------	------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Classifications

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Caractéristiques de raccordement

Filetage du raccordement	sans
--------------------------	------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier	Aluminium	Masse de scellement	PUR VO
-----------------------------	-----------	---------------------	--------

Caractéristiques techniques du câble

Câble matériau	PUR	Couleur de la gaine	noir
Matériau de base du boîtier	Aluminium	Longueur du câble	5 m

Caractéristiques techniques générales

Forme du module LED	rectangulaire	Durée de vie	60.000 h
Degré de protection	IP67	Classe d'efficacité (selon la directive EU No. 874/2012)	Not required

Caractéristiques électriques

Tension nominale	≤ 5 V DC	Puissance	4.5 W
Intensité réglable	Oui		

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



Dessin



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Bride de fixation M8 / M12**

Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Type	SAI-M12-CLIP	Version
Référence	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
Qté.	10 ST	