

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	3101700000
Type	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X
GTIN (EAN)	4099987143158
Qté.	1 Pièce

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0.3937 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0.3937 inch
Longueur	265 mm	Longueur (pouces)	10.433 inch
Poids net	205 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 - 50°C
-------------------------------	------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Classifications

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Caractéristiques de raccordement

Filetage du raccordement	sans
--------------------------	------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier	Aluminium	Masse de scellement	PUR V0
-----------------------------	-----------	---------------------	--------

Caractéristiques techniques du câble

Câble matériau	PUR	Couleur de la gaine	noir
Matériau de base du boîtier	Aluminium	Longueur du câble	5 m


Caractéristiques techniques générales

Forme du module LED	rectangulaire	Durée de vie	60.000 h
Degré de protection	IP67	Classe d'efficacité (selon la directive EU No. 874/2012)	Not required

Caractéristiques électriques

Tension nominale	≤ 5 V DC	Puissance	1.2 W
Intensité réglable	Oui		

Dessin



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Bride de fixation M8 / M12



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Type	SAI-M12-CLIP	Version	
Référence	1362750000		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Qté.	10 ST		