Fiche de données

SAISWP-P-3A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.
Connecteurs mâles et femelles à équiper pour raccordements M8, M12, M16 et 7/8 po. ; très robustes, particulièrement adaptés à l'ingénierie mécanique. Les connecteurs enfichables ronds M8 conviennent particulièrement aux utilisations dans les espaces exigus.

Informations générales de commande

Version	Connecteur attachable, M8
Référence	3103340000
Type	SAISWP-P-3A-3.5/5.5-M8
GTIN (EAN)	4099987149679
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

SAISWP-P-3A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Largeur	47 mm	Largeur (pouces)	1.8504 inch
Diamètre	14 mm	Poids net	13 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	3	
Codage	A	
Surface du contact	Ni/Au	
LED	Non	
Type de raccordement	PUSH IN	
Matériau de base du boîtier	PBT zinc injecté	
Diamètre de câble, max.	5.5 mm	
Diamètre de câble, min.	3.5 mm	
Matériau des contacts	CuSn	
Section de raccordement du conducteur, max.	0.5 mm²	
Section de raccordement du conducteur, min.	0.14 mm²	
Tension nominale	48 V	
Courant nominal	4 A	
Degré de protection	IP67	
Cycles d'enfichage	≥ 100	
Degré de pollution	3	
Type de contact	Mâle	
Tension nominale	Tension nominale	48 V
	Type de tension	AC
	Tension nominale	60 V
	Type de tension	DC
Raccordement du blindage	Non	
Matériau de la bague filetée	Zinc injecté sous pression	
Plage de températures du coffret	-25…+85 °C	
Section de raccordement, max.	0.5 mm²	
Section de raccordement, min.	0.14 mm²	

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-104

Fiche de données

SAISWP-P-3A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté






Schéma des pôles





Similaire à l'illustration

