MULTIMETER CCM 400A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. De manière standard, tous les instruments peuvent mesurer la tension et la résistance et peuvent effectuer des tests de continuité et de diodes. Certains multimètres permettent en plus de mesurer le courant, la fréquence, la capacité et la température. Les multimètres numérique ont l'avantage de présenter un affichage clair, facilement et directement lisible. Les erreurs de conversion d'échelle ou les erreurs de lecture appartiennent au passé.

Informations générales de commande

Version	Multimètre, Oui
Référence	<u>3113240000</u>
Туре	MULTIMETER CCM 400A
GTIN (EAN)	4099987201315
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

MULTIMETER CCM 400A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	42 mm	Profondeur (pouces)	1.6535 inch
Hauteur	220 mm	Hauteur (pouces)	8.6614 inch
Largeur	80 mm	Largeur (pouces)	3.1496 inch
Poids net	350 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000380	ETIM 7.0	EC000380
ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ETIM 10.0	EC000380	ECLASS 9.0	27-20-03-12
ECLASS 9.1	27-20-03-12	ECLASS 10.0	27-20-03-12
ECLASS 11.0	27-20-03-12	ECLASS 12.0	27-20-03-12
ECLASS 13.0	27-20-03-12	ECLASS 14.0	27-20-03-12
ECLASS 15.0	27-20-03-12		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince de mesure digitale

Appareils de mesure et de test

Capacité max.	100 μF	Capacité min.	51.2 nF
Catégorie du circuit de mesure	CAT IV	Plage de mesure de tension/AC	1 - 1 000 V
Plage de mesure de tension/DC	1 - 1,500 V	Valeur de mesure max. du courant	400 A
Température de fonctionnement, max.	50 °C	température de fonctionnement, min.	0 °C
Plage de fréquence, max.	5000 MHz	Plage de fréquence, min.	5000 Hz
Mesure de fréquence	Oui	Affichage	digital
Degré de protection	IP40	Type de courant	AC/DC
Plage de mesure de résistance, max.	40 kΩ	Plage de mesure de résistance, min.	400 Ω
Type de pile	Lithium	Test de continuité	Oui

Niveau du catalogue / Dessins

Dessins

MULTIMETER CCM 400A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



