


CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour la découpe automatique à longueur de fils individuels
- Grande précision de répétition grâce à un entraînement par servomoteur à courant continu
- Interface de commande de la machine de coupe à longueur via un PC compatible IBM

Informations générales de commande

Référence	3125090000
Type	CUTFIX PRO FEEDER XL
GTIN (EAN)	4099987282055
Qté.	1 Pièce

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	370 mm	Profondeur (pouces)	14.5669 inch
Hauteur	250 mm	Hauteur (pouces)	9.8425 inch
Largeur	300 mm	Largeur (pouces)	11.811 inch
Poids net	13000 g		

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de coupe à longueur

Puissance de raccordement	0.1 kW	Présélection de la quantité max.	Code quantité des pièces modifiable
Entraînement	électrique	Clavier	Écran tactile
Affichage des indicateurs	Affichage LCD	Présélection des longueurs max.	999999 mm
Présélection des longueurs	10 mm	Logiciel	pour échange de données avec ordinateur compatible IBM
Passage (diamètre max.)	Diamètre extérieur 8 mm	Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Conducteurs individuels souples/rigides	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²		