Fiche de données

SFX 11/100 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Référence	3128320000
Type	SFX 11/100 MM WS
GTIN (EAN)	4099987301671
Qté.	1000 Pièce

Fiche de données

SFX 11/100 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.6 mm	Profondeur (pouces)	0.0236 inch
Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3.937 inch
Largeur	13 mm	Largeur (pouces)	0.5118 inch
Poids net	0.91 g		

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Version	sans halogène
Largeur	13 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Plage de température d'utilisation, max.	90 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	blanc	Halogène	Non
Matériau de base	Polyuréthane	Caractères imprimés	sans
Taille de plage de repérage	44 x 10.5 mm	Nombre par rouleau	1000

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	500 mm²
Diamètre extérieur du conducteur, max.	40 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min.	7 mm
Passage du collier de serrage	Plat	Diamètre extérieur du conducteur	7 -
Collier de serrage adapté	Plastique		