

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Référence  | 3138100000                                 |
| Type       | <a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987365970                              |
| Qté.       | 1 Pièce                                    |

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 10 mm  | Profondeur (pouces) | 0.3937 inch |
| Hauteur    | 10 mm  | Hauteur (pouces)    | 0.3937 inch |
| Longueur   | 600 mm | Longueur (pouces)   | 23.622 inch |
| Poids net  | 254 g  |                     |             |

## Températures

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de fonctionnement | -20 - 50°C |
|-------------------------------|------------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000996    | ETIM 9.0    | EC000996    |
| ETIM 10.0   | EC000996    | ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |             |             |

## Caractéristiques de raccordement

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Filetage du raccordement | sans |
|--------------------------|------|

## Caractéristiques des matériaux

|                             |           |                     |        |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|
| Matériau de base du boîtier | Aluminium | Masse de scellement | PUR V0 |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|

## Caractéristiques techniques du câble

|                             |           |                     |      |
|-----------------------------|-----------|---------------------|------|
| Câble matériau              | PUR       | Couleur de la gaine | noir |
| Matériau de base du boîtier | Aluminium | Longueur du câble   | 5 m  |

## Caractéristiques techniques générales


|                     |               |                                                          |              |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Forme du module LED | rectangulaire | Durée de vie                                             | 60.000 h     |
| Degré de protection | IP67          | Classe d'efficacité (selon la directive EU No. 874/2012) | Not required |

## Caractéristiques électriques

|                    |          |           |       |
|--------------------|----------|-----------|-------|
| Tension nominale   | ≤ 5 V DC | Puissance | 3.7 W |
| Intensité réglable | Oui      |           |       |

## Dessins

### Dessin



**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Bride de fixation M8 / M12



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

### Informations générales de commande

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Type       | SAI-M12-CLIP               | Version |  |
| Référence  | <a href="#">1362750000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118164879              |         |  |
| Qté.       | 10 ST                      |         |  |