


V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	3139070000
Type	V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A
GTIN (EAN)	4099987375344
Qté.	1 Pièce

V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	71.71 mm	Profondeur (pouces)	2.8232 inch
Hauteur	90.9 mm	Hauteur (pouces)	3.5787 inch
Largeur	9.1 mm	Largeur (pouces)	0.3583 inch
Poids net	25.52 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
-------------------------	-------------------------------

Classifications

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Nombre de pôles	2	Tension nominale (AC)	250 V
Type de tension	AC	Tension de réseau	230 V / 400 V
Courant de court-circuit ISCCR	25 kA		

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique	Non	Forme	Insta IP20
Barrette de liaison équipée	Barrette de liaison		

Caractéristiques électriques

Type de tension	AC
-----------------	----

Généralités

Nombre de pôles	2
-----------------	---