

## BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Pied de montage, Pièce détachée, Pied de montage, 10 MPP, 12 MPP
Référence	<a href="#">3139420000</a>
Type	BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT
GTIN (EAN)	4099987378390
Qté.	1 Pièce

## BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	67 mm	Hauteur (pouces)	2.6378 inch
Largeur	28 mm	Largeur (pouces)	1.1024 inch
Poids net	68 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		