

HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



L'option de séparer dans la zone 2 des câbles conformes aux agréments ATEX : T II 3G Ex ec IIC T6 Gc ou IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifie la construction, le service et permet une meilleure préparation. Les connecteurs homologués proposés ici doivent toujours être utilisés avec les boîtiers et supports homologués correspondants et ne peuvent être déconnectés sans chargement.

Informations générales de commande

Version	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 4, Degré de protection: IP55, Couvercle pour les parties inférieures du capot, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: none
Référence	3140060000
Type	HDC 10B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382427
Qté.	1 Pièce

HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	144 mm	Profondeur (pouces)	5.6693 inch
Hauteur	31 mm	Hauteur (pouces)	1.2205 inch
Largeur	58 mm	Largeur (pouces)	2.2835 inch
Poids net	153.12 g		

Températures

Température ambiante -20 °C...40 °C Température limite -20 °C ... 80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Caractéristiques générales

Couple de serrage	6.5 Nm	Version boîtier	Couvercle pour les parties inférieures du capot
Taille de construction	4	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	gris	Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté
Surface	autres	Type	Protection
Sans halogène	false	Boîtiers CEM	Oui
BG	4	Degré de protection	IP55

Dimensions

Largeur 58 mm

Caractéristiques nominales selon IECEX/ATEX

Certificat N° (IECEX) TUEV24ATEX9197X Certificat N° (ATEX) IECEXTUR24.0077X

Version


Taille de construction 4 Surface autres
 BG 4

HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Taille 4 (10B)



L'option de séparer dans la zone 2 des câbles conformes aux agréments ATEX : T II 3G Ex ec IIC T6 Gc ou IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifie la construction, le service et permet une meilleure préparation. Les connecteurs homologués proposés ici doivent toujours être utilisés avec les boîtiers et supports homologués correspondants et ne peuvent être déconnectés sans chargement.

Informations générales de commande

Type	HDC 10B AS ATEX	Version
Référence	3139910000	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 4, Degré de protection: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382274	Embase encastrée, Raccordement à étrier, Standard, Taille des
Qté.	1 ST	entrées de câbles: none
Type	HDC 10B SS 1M32G ATEX	Version
Référence	3139860000	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 4, Degré de protection: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382229	Embase en saillie, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées
Qté.	1 ST	de câbles: M 32