

TCB INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Inspirés par les méthodes de management Lean et 5S, les inserts en mousse de Weidmüller garantissent un espace de travail efficace et bien rangé. Conçus selon un principe modulaire, ils offrent de nombreux avantages et peuvent être choisis selon des besoins spécifiques.

Informations générales de commande

Référence	3155260000
Type	TCB INL THIRD 3
GTIN (EAN)	4099987654654
Qté.	1 Pièce

TCB INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	50 mm	Profondeur (pouces)	1.9685 inch
Hauteur	390 mm	Hauteur (pouces)	15.3543 inch
Largeur	185 mm	Largeur (pouces)	7.2835 inch
Diamètre	0 mm	Poids net	1516.84 g

Classifications

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Mousse de protection universelle grande taille, non équipé
--------------------------	--

Boîte à outils

Équipement	avec outils
------------	-------------

Assortiments

Diamètre	0 mm
----------	------

TCB INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Outils



Outils à dénuder pour câbles ronds avec isolant PVC

Informations générales de commande

Type	AM 25	Version	
Référence	9001540000	Version	Outils, Outils à dénuder
GTIN (EAN)	4008190138271		
Qté.	1 ST		
Type	AM 35	Version	
Référence	9001080000	Version	Outils, Outils à dénuder
GTIN (EAN)	4008190208011		
Qté.	1 ST		

Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Type	KT 22	Version	
Référence	1157830000	Version	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4032248945528		
Qté.	1 ST		

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

TCB INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Type	PZ 50	Version	
Référence	9006450000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 25mm ² , 50mm ² , Sertissage	
GTIN (EAN)	4008190095796	à empreintes	
Qté.	1 ST		