

TCB INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Inspirés par les méthodes de management Lean et 5S, les inserts en mousse de Weidmüller garantissent un espace de travail efficace et bien rangé. Conçus selon un principe modulaire, ils offrent de nombreux avantages et peuvent être choisis selon des besoins spécifiques.

Informations générales de commande

Référence	3155300000
Type	TCB INL THIRD 7
GTIN (EAN)	4099987654692
Qté.	1 Pièce

TCB INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	50 mm	Profondeur (pouces)	1.9685 inch
Hauteur	390 mm	Hauteur (pouces)	15.3543 inch
Largeur	185 mm	Largeur (pouces)	7.2835 inch
Diamètre	0 mm	Poids net	477.56 g

Classifications

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Mousse de protection universelle grande taille, non équipé
--------------------------	--

Boîte à outils

Équipement	avec outils
------------	-------------

Assortiments

Diamètre	0 mm
----------	------

TCB INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

avec affichage LCD



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage LCD
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

Type	VT DIGI PRO	Version	
Référence	9918870000	Outils de test, Testeur de tension bipolaire	
GTIN (EAN)	4032248405756		
Qté.	1 ST		

Testeur de tension sans contact



- Réagit à partir d'une distance de 4 mm
- Pas besoin de passage de courant grâce à un procédé capacitif
- L'emplacement d'une rupture de câble est détecté avec quelques mm de tolérance seulement
- Détecte les conducteurs sous tension dans les prises, les rouleaux de câble, les répartiteurs, etc.
- Indication : visuelle ainsi que visuelle et sonore
- fonction lampe de poche incluse avec le VT LCL

Informations générales de commande

Type	VT LCL	Version	
Référence	2436670000	Outils de test, Chercheur de câble	
GTIN (EAN)	4050118450033		
Qté.	1 ST		

Testeur de champ magnétique sans contact



- Réagit à partir d'une distance de 4 mm
- Pour tester le fonctionnement d'électrovannes, de relais, de bobines et de contacteurs
- Test de tous les champs magnétiques
- Affichage : optique et acoustique
- comportant une fonction de lampe de poche

Informations générales de commande

Type	VT M	Version	
Référence	2436680000	Outils de test, Testeur de champ magnétique sans contact	
GTIN (EAN)	4050118450019		
Qté.	1 ST		