


CB 200/7,6 TR NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	3155800000
Type	CB 200/7,6 TR NC
GTIN (EAN)	4099987656924
Qté.	7500 Pièce

CB 200/7,6 TR NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0 mm	Hauteur	200 mm
Hauteur (pouces)	7.874 inch	Largeur	7.6 mm
Largeur (pouces)	0.2992 inch	Poids net	0.04 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Matériel d'installation

Résistant aux UV	Non	Réouvrable	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	85 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	Non
Matériau de base	Polyamide 66	Tenue à la traction	550 N
Diamètre de faisceau, max	50 mm	Tenue à la traction (force de la livre)	124 lbf
Diamètre faisceau, min	3 mm		