


CB 300/3,6 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	3156180000
Type	CB 300/3,6 TR BK
GTIN (EAN)	4099987658171
Qté.	14000 Pièce

CB 300/3,6 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0 mm	Hauteur	300 mm
Hauteur (pouces)	11.811 inch	Largeur	3.6 mm
Largeur (pouces)	0.1417 inch	Poids net	0.01 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Matériel d'installation

Résistant aux UV	Non	Réouvrable	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	85 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	Non
Matériau de base	Polyamide 66	Tenue à la traction	180 N
Diamètre de faisceau, max	80 mm	Tenue à la traction (force de la livre)	40 lbf
Diamètre faisceau, min	3 mm		