


HDC 04A ASWLU 1M20G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 1, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase encastree, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 20 |
| Référence | 3161290000 |
| Type | HDC 04A ASWLU 1M20G CS |
| GTIN (EAN) | 4099987786089 |
| Qté. | 1 Pièce |

HDC 04A ASWLU 1M20G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Technical data**Agréments**

Agréments

**Dimensions et poids**

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 26 mm | Profondeur (pouces) | 1.0236 inch |
| Hauteur | 53 mm | Hauteur (pouces) | 2.0866 inch |
| Largeur | 37 mm | Largeur (pouces) | 1.4567 inch |
| Cote de fixation largeur | 30 mm | Poids net | 34.6 g |

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|
| Couple de serrage | 0.5 Nm | Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
| Surface | Électrolaque | Degré de protection | IP65 (quand enfiché) |
| Boîtiers CEM | Non | Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable |

Dimensions

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------------------|-------|
| Distance des trous, longueur A2 | 30 mm | Entrée du câble | coudé |
| Largeur boîtier C | 25 mm | Largeur socle C1 | 42 mm |
| Longueur boîtier | 42 mm | Hauteur boîtier B | 26 mm |
| Hauteur socle B1 | 3 mm | | |


Version

| | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| Taille des entrées de câbles | M 20 | Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie inférieure |
| Protection | sans couvercle | Couple de serrage | 0.5 Nm |
| Nombre d'entrées de câble latéralement | 1 | Version boîtier | Embase encastrée |
| Version système de fermeture | Verrouillage latéral sur la partie inférieure | Forme | Standard |
| Taille de construction | 1 | Entrée du câble | coudé |
| Type | Embase (traversée) | Version étrier | Verrouillage transversal |
| Joint | NBR | Couleur (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 1 | Indiqué pour ModuPlug® | Non |

HDC 04A ASWLU 1M20G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

HDC 04A ASWLU 1M20G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Couvercle**

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | HDC 04A DODL 2BO | Version |
| Référence | 1665740000 | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 1, Degré de protection: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4008190422769 | enfiché, Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage |
| Oté. | 1 ST | latéral sur la partie inférieure, Standard |
| Type | HDC 04A DMOL 2BO | Version |
| Référence | 1665750000 | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 1, Degré de protection: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4008190422776 | enfiché, Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage |
| Oté. | 1 ST | latéral sur la partie inférieure, Standard |