

CXI LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	CUBESERIES, Étiquette
Référence	3169130000
Type	CXI LABEL FLAP S
GTIN (EAN)	4099987828048
Qté.	100 Pièce

CXI LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	6 mm	Profondeur (pouces)	0.2362 inch
Hauteur	10.3 mm	Hauteur (pouces)	0.4055 inch
Largeur	15.9 mm	Largeur (pouces)	0.626 inch
Poids net	0.01 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
-------------------------	-------------------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Version	Enfichable	Couleur	blanc
---------	------------	---------	-------

CXI LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

blanc



Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression éclatante grâce à la technologie de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent chaque processus de repérage.

- Étiquettes de haute qualité en polyester de différentes couleurs ou étiquettes en papier de faible coût sont disponibles
- Positionnement automatique des étiquettes dans l'imprimante pour un centrage parfait de chaque étiquette.

Informations générales de commande

Type	THM MT30X 12/6 WS	Version	
Référence	2466760000	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 6 x 12 mm,	
GTIN (EAN)	4050118480887	blanc	
Qté.	1 ST		

jaune




Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression éclatante grâce à la technologie de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent chaque processus de repérage.

- Étiquettes de haute qualité en polyester de différentes couleurs ou étiquettes en papier de faible coût sont disponibles
- Positionnement automatique des étiquettes dans l'imprimante pour un centrage parfait de chaque étiquette.

Informations générales de commande

Type	THM MT30X 12/6 GE	Version	
Référence	1391390000	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 6 x 12 mm,	
GTIN (EAN)	4050118191523	jaune	
Qté.	1 ST		

LM MT300 12X6



- Étiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

CXI LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Type	LM MT300 12/6 GE	Version	
Référence	1882910000	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 6 x 12	
GTIN (EAN)	4032248487004	mm, jaune	
Qté.	10 ST		